



## Kulmajyrsin 90° MECX, Lieriövarsi., Ø D / Terien lkm Z: 26/5Lmm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	227100 26/5L
GTIN	4960664462896
Tuoteluokka	250

### Kuvaus

#### Kuvaus:

Parempi tuottavuus myös epävakaissa työstöolosuhteissa erittäin tiheän jaon ansiosta. Alhainen lastuamisvoima ja suuri vakaus vähentävät tärinää. Mahdollistaa useita jyrshintätehtäviä, kuten olakejyrshintä, rampaus jne.

### Tekninen kuvaus

Ulkoneman pituus $L_1$	25 mm
Kääntöterän ruuvi	229707 (T6, 0,45 Nm)
Varren Ø $D_s$ h6	25 mm
enimmäistyöstösyvyys $a_{p\ max}$	6 mm
Terän Ø $D_c$	26 mm
Sopiva kääntöterä	BD.. 0703
Kokonaispituus $L_{ges}$	120 mm
Terien lkm Z	5
Porrastuspituus L kun $\alpha_{max}$	22 mm
Pyöröporausjyrshintä Ø $D_{max}$	50 mm
Pyöröporausjyrshintä Ø $D_{min}$	49 mm
Porrastuskulma $\alpha_{max}$	0,52 astetta
Ø $D_3$	23 mm

varren malli	Lieriövarsi.
Asetuskulma κ	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsimet
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

---

## Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	229707
----------------	--------