



## Vastakierretappi kapeat urat, Tyyppi: 7



### Tilaustiedot

Tilausnumero	082860 7
GTIN	4012929450701
Tuoteluokka	04D

### Kuvaus

**Malli:**

Sitkeää kromi-vanadiiniterästä. Urien terävät särmät tarttuvat kiinni porattuun ruuviin ja vetävät sen pois. Varustettu nelikulmalla, jotta voidaan käyttää kierretappivääntiön tai vastaavien laitteiden kanssa.

**Käyttö:**

Murtuneiden ruuvien ulosvetämiseen oikeakätisellä kierteellä (alkureiän Ø poraustaulukon mukaan, vastakierretappia käännetään vastapäivään).

**Sopii:**

Teräs.

**Huomautus:**

UNC- ja UNF-kierteet saatavissa tilauksesta.

### Tekninen kuvaus

tyyppi	7
Sopii ruuveille/pulteille	M24–M33
Sopii muhveille (nipoille)	1/2 tuuma
Alkureiän Ø	15 mm
sopii tuotteelle	teräs
Tuotetyyppi	Ruuvien ulosvetäjä