

Garant**Tasojyrsin 45° oikealeikkuinen, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 160/12mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	214200 160/12
GTIN	4045197131515
Tuoteluokka	210

Kuvaus**Malli:**

DIN 2079 -normin mukaisiin kiinnikkeisiin 4 lisäkiinnitysreiällä.

Huomautus:

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 5,7 käytetään terän nro 674252 koko 20IP kanssa. Teknisistä syistä mallissa **ei ole sisäjäähdytystä**.

Tekninen kuvaus

Terän Ø D _c	160 mm
suurin ulko-Ø D _{max}	173 mm
KiinnitysreiänØ	40 mm
Kokonaispituus L _{ges}	63 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	219800 (20IP; 5,7 Nm)
Sopiva kääntöterä	SE.. 1204..
Terien lkm Z	12

varren malli	reiällä
Asetuskulma κ	45 astetta
Terien jako	epätasainen
Sisäjähdytys	kyllä
Lastuamisstrategia	MTC
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Tasojyrsin

Tarvikkeet

Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 5,7 Nm	211750 5,7
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 20IP	674252 20IP
Kääntöteräruuvisarja10 osaa	219800