



Kulmajyrsin 90° MECX, Lieriövarsi., Ø D / Terien lkm Z: 18/3Lmm



Tilaustiedot

Tilausnumero	227100 18/3L
GTIN	4960664462797
Tuoteluokka	250

Kuvaus

Kuvaus:

Parempi tuottavuus myös epävakaissa työstöolosuhteissa erittäin tiheän jaon ansiosta. Alhainen lastuamisvoima ja suuri vakaus vähentävät tärinää. Mahdollistaa useita jyrsintätehtäviä, kuten olakejyrsintä, rampaus jne.

Tekninen kuvaus

Ulkoneman pituus L_1	20 mm
Varren Ø D_3 h6	16 mm
Terän Ø D_c	18 mm
enimmäistyöstösyvyys $a_{p\ max}$	6 mm
Kääntöterän ruuvi	229707 (T6, 0,45 Nm)
Kokonaispituus L_{ges}	100 mm
Sopiva kääntöterä	BD.. 0703
Terien lkm Z	3
Porrastuspituus L kun α_{max}	14 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø D_{max}	34 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø D_{min}	33 mm
Porrastuskulma α_{max}	0,82 astetta
Ø D_3	15 mm

varren malli	Lieriövarsi.
Asetuskulma κ	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsimet
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	229707
----------------	--------