



Kulmajyrsin 90° MEC11T, Lieriövarsi., Ø D / Terien lkm Z: 20/2XLmm



Tilaustiedot

Tilausnumero	227300 20/2XL
GTIN	4960664460984
Tuoteluokka	250

Kuvaus

Kuvaus:

MEC11T-jyrsintyyppissä suurempi vakaus alhaisemman terämäärän ansiosta kuin MECX:ssä. Se mahdollistaa lisäsyötöt hammasta kohden.

Tekninen kuvaus

Sopiva kääntöterä	BD.. 11T3
Varren Ø D _s h6	18 mm
Kokonaispituus L _{ges}	170 mm
Kääntöterän ruuvi	229708 (T8; 1,2 Nm)
enimmäistyöstösyvyys a _{p max}	10 mm
Ulkoneman pituus L ₁	30 mm
Terän Ø D _c	20 mm
Terien lkm Z	2
Porrastuspituus L kun α _{max}	13 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø D _{max}	38 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø D _{min}	34 mm
Porrastuskulma α _{max}	0,88 astetta
Ø D ₃	14 mm
varren malli	Lieriövarsi.

Asetuskulma κ	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsimet
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	229708
----------------	--------