



Kulmajyrsin 90° MECX, weldonvarsi, Ø D / Terien lkm Z: 25/7mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	227105 25/7
GTIN	4960664472703
Tuoteluokka	250

Kuvaus

Kuvaus:

Parempi tuottavuus myös epävakaisissa työstöolosuhteissa erittäin tiheän jaon ansiosta. Alhainen lastuamisvoima ja suuri vakaus vähentävät tärinää. Mahdollistaa useita jyrsintätehtäviä, kuten olakejyrsintä, ramppaus jne.

Tekninen kuvaus

Varren Ø D _s h6	25 mm
Sopiva kääntöterä	BD.. 0703
enimmäistyöstösyvyys a _{p max}	6 mm
Kääntöterän ruuvi	229707 (T6; 0,5 Nm)
Ulkoneman pituus L ₁	25 mm
Terän Ø D _c	25 mm
Kokonaispituus L _{ges}	88 mm
Terien lkm Z	7
Porrastuspituus L kun α _{max}	21 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø D _{max}	48 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø D _{min}	47 mm
Porrastuskulma α _{max}	0,55 astetta

Ø D ₃	22 mm
varren malli	weldonvarsi
Asetuskulma κ	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsimet
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	229707
----------------	--------