



## Kulmajyrsin 90° MEC11T, Lieriövarsi., Ø D / Terien lkm Z: 20/3mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	227300 20/3
GTIN	4960664396078
Tuoteluokka	250

### Kuvaus

#### Kuvaus:

MEC11T-jyrsintyyppissä suurempi vakaus alhaisemman terämäärän ansiosta kuin MECX:ssä. Se mahdollistaa lisäsyötöt hammasta kohden.

### Tekninen kuvaus

Sopiva kääntöterä	BD.. 11T3
enimmäistyöstösyvyys $a_{p \max}$	10 mm
Kokonaispituus $L_{ges}$	110 mm
Varren Ø $D_s$ h6	20 mm
Kääntöterän ruuvi	229708 (T8; 1,2 Nm)
Terän Ø $D_c$	20 mm
Ulkoneman pituus $L_1$	30 mm
Terien lkm Z	3
Porrastuspituus L kun $\alpha_{\max}$	13 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø $D_{\max}$	38 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø $D_{\min}$	34 mm
Porrastuskulma $\alpha_{\max}$	0,88 astetta
Ø $D_3$	14 mm
varren malli	Lieriövarsi.

Asetuskulma κ	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsimet
Sisäjäähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

---

## Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	229708
----------------	--------