




Kulmajyrsin 90° MECX, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 32/8mm



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 227115 32/8 |
| GTIN | 4960664462933 |
| Tuoteluokka | 250 |

Tekninen kuvaus

| | |
|---|----------------------|
| Terän Ø D _c | 32 mm |
| Sopiva kääntöterä | BD.. 0703 |
| Kääntöterän ruuvi | 229707 (T6, 0,45 Nm) |
| Kokonaispituus L _{ges} | 40 mm |
| enimmäistyöstösyvyys a _{p max} | 6 mm |
| KiinnitysreiänØ | 16 mm |
| Terien lkm Z | 8 |
| Porrastuskulma α _{max} | 0,41 astetta |
| Porrastuspituus L kun α _{max} | 28 mm |
| Pyöröporausjyrsintä Ø D _{min} | 61 mm |
| Pyöröporausjyrsintä Ø D _{max} | 62 mm |
| Ø D ₃ | 29 mm |
| varren malli | reiällä |
| Asetuskulma κ | 90 astetta |

| | |
|----------------|---------------|
| Jyrsintäkäyttö | Pyöröjyrsimet |
| Jyrsintäkäyttö | Kulmajyrsintä |
| Jyrsintäkäyttö | Parrastus |
| Sisäjähdytys | kyllä |
| Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |

Tarvikkeet

| | |
|----------------|--------|
| Kiinnitysruuvi | 229707 |
|----------------|--------|