

**Kulmajyrsin 90° MEC11T, Lieriövarsi., Ø D / Terien lkm Z: 32/4mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	227300 32/4
GTIN	4960664396146
Tuoteluokka	250

**Kuvaus****Kuvaus:**

MEC11T-jyrsintyyppissä suurempi vakaus alhaisemman terämäärän ansiosta kuin MECX:ssä. Se mahdollistaa lisäsyötöt hammasta kohden.

**Tekninen kuvaus**

enimmäistyöstösyvyys $a_{p\ max}$	10 mm
Ulkoneman pituus $L_1$	40 mm
Varren Ø $D_3$ h6	32 mm
Kokonaispituus $L_{ges}$	130 mm
Sopiva kääntöterä	BD.. 11T3
Kääntöterän ruuvi	229708 (T8; 1,2 Nm)
Terän Ø $D_c$	32 mm
Terien lkm Z	4
Porrastuspituus L kun $\alpha_{max}$	25 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø $D_{max}$	62 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø $D_{min}$	58 mm
Porrastuskulma $\alpha_{max}$	0,46 astetta
Ø $D_3$	26 mm

varren malli	Lieriövarsi.
Asetuskulma κ	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsimet
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

---

## Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	229708
----------------	--------