



Kulmajyrsin 90° MECX, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 40/10mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	227115 40/10
GTIN	4960664462940
Tuoteluokka	250

Tekninen kuvaus

Kääntöterän ruuvi	229707 (T6, 0,45 Nm)
Kokonaispituus L_{ges}	40 mm
enimmäistyöstösyvyys $a_{p\ max}$	6 mm
Terän Ø D_c	40 mm
KiinnitysreiänØ	22 mm
Sopiva kääntöterä	BD.. 0703
Terien lkm Z	10
Porrastuskulma α_{max}	0,32 astetta
Porrastuspituus L kun α_{max}	36 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø D_{min}	77 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø D_{max}	78 mm
Ø D_3	37 mm
varren malli	reiällä

Asetuskulma κ	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsimet
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	229707
----------------	--------