



Kulmajyrsin 90° MEC11T, Lieriövarsi., Ø D / Terien lkm Z: 32/4Lmm



Tilaustiedot

Tilausnumero	227300 32/4L
GTIN	4960664396139
Tuoteluokka	250

Kuvaus

Kuvaus:

MEC11T-jyrsintyyppissä suurempi vakaus alhaisemman terämäärän ansiosta kuin MECX:ssä. Se mahdollistaa lisäsyötöt hammasta kohden.

Tekninen kuvaus

enimmäistyöstösyvyys $a_{p\ max}$	10 mm
Kokonaispituus L_{ges}	130 mm
Ulkoneman pituus L_1	32 mm
Terän Ø D_c	32 mm
Varren Ø D_5 h6	25 mm
Kääntöterän ruuvi	229708 (T8; 1,2 Nm)
Sopiva kääntöterä	BD.. 11T3
Terien lkm Z	4
Porrastuspituus L kun α_{max}	25 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø D_{max}	62 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø D_{min}	58 mm
Porrastuskulma α_{max}	0,46 astetta
Ø D_3	26 mm

varren malli	Lieriövarsi.
Asetuskulma κ	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsimet
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	229708
----------------	--------