

Garant
Pyöröjyrsin (ilman teriä), Kova-metalli, Tyyppi: 11L

Tilaustiedot

Tilausnumero	217405 11L
GTIN	4045197216915
Tuoteluokka	21Q

Kuvaus
Malli:

Nro 217400, koot 8 ja 11, sekä nro 217405, koko 11L, ilman sisäjähdytystä.

Työkalun vaihto: PowerCard

Sisäjähdytys: ei

levytyypille: 03

pienin poraus-Ø D: 10,6 mm

Sisä-Ø d₁: 7,4 mm

enimmäistyöstösyvyys S_{max}: 1,6 mm

Ulkoneman pituus L₁: 34,2 mm

Kokonaispituus L_{ges}: 74,2 mm

Tekninen kuvaus

Kiinnitysruuvi-sarja	219820 (6 IP; 0,6 Nm)
Sisä-Ø d ₁	7,4 mm
varren malli	Weldon
Varren Ø D _s h6	10 mm
Ulkoneman pituus L ₁	34,2 mm
enimmäistyöstösyvyys S _{max}	1,6 mm
pienin poraus-Ø D	10,6 mm
Kokonaispituus L _{ges}	74,2 mm
levytyypille	03

Sisäjähdytys	ei
Jyrsinmateriaali	Kova-metalli
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Pyöröjyrsin

Tarvikkeet

Kääntöteräruuvisarja 10 osaa	219820
------------------------------	--------