

**Garant**
**Pyöröjyrsin (ilman teriä), Teräs, Tyyppi: 8**

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	217400 8
GTIN	4045197216861
Tuoteluokka	21Q

**Kuvaus**
**Malli:**

Nro 217400, koot 8 ja 11, sekä nro 217405, koko 11L, ilman sisäjähdytystä.

Työkalun vaihto: PowerCard

levytyypille: 04

pienin poraus-Ø D: 7,9 mm

Sisä-Ø d<sub>1</sub>: 7,1 mm

enimmäistyöstösyvyys S<sub>max</sub>: 0,35 mm

Ulkoneman pituus L<sub>1</sub>: 17,2 mm

Kokonaispituus L<sub>ges</sub>: 57,2 mm

**Tekninen kuvaus**

Sisä-Ø d <sub>1</sub>	7,1 mm
Varren Ø D <sub>s</sub> h <sub>6</sub>	10 mm
pienin poraus-Ø D	7,9 mm
Kiinnitysruuvi-sarja	219820 (6 IP; 0,6 Nm)
Kokonaispituus L <sub>ges</sub>	57,2 mm
Ulkoneman pituus L <sub>1</sub>	17,2 mm
varren malli	Weldon
enimmäistyöstösyvyys S <sub>max</sub>	0,35 mm
levytyypille	04
Jyrsinmateriaali	Teräs

Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Pyöröjyrsin

---

## Tarvikkeet

Kääntöteräruuvisarja 10 osaa	219820
------------------------------	--------