

**BDMT 070304 ER-JT, PR1210, Tyyppi: GG****Tilaustiedot**

Tilausnumero	227156 GG
GTIN	4960664622580
Tuoteluokka	25A

**Kuvaus****Huomautus:**

Ohjelastuamisarvot arvolle  $a_e = 0,3 \times D$ . Tarkka  $90^\circ$   $a_p = 4$  mm:iin saakka.

Nirkon säde: 0,4 mm

Syöttö  $f_z$  / hammas: 0,09 – 0,16 mm

**Tekninen kuvaus**

tyyppi	GG
Syöttö $f_z$ / hammas	0,09 – 0,16 mm
Nirkon säde	0,4 mm
ISO-koodi-kääntöterä	BDMT 070304 ER-JT
Laji	PR1210
Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään

## Käyttäjätiedot

	<b>Sopivuus</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-koodi</b>
GG(G)	soveltuu	180 m/min	K
märkä enintään	sopii rajoituksin		
märkä vähintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		
ilma	soveltuu		