

Garant
Pyöröjyrsin (ilman teriä), Teräs, Tyyppi: 11

Tilaustiedot

Tilausnumero	217400 11
GTIN	4045197216878
Tuoteluokka	21Q

Kuvaus
Malli:

Nro 217400, koot 8 ja 11, sekä nro 217405, koko 11L, ilman sisäjähdytystä.

Työkalun vaihto: PowerCard

Sisäjähdytys: ei

levytyypille: 03

pienin poraus- \varnothing D: 10,6 mm

Sisä- \varnothing d_1 : 7,4 mm

enimmäistyöstösyvyys S_{max} : 1,6 mm

Ulkoneman pituus L_1 : 17,2 mm

Kokonaispituus L_{ges} : 57,2 mm

Tekninen kuvaus

varren malli	Weldon
Kiinnitysruuvi-sarja	219820 (6 IP; 0,6 Nm)
Ulkoneman pituus L_1	17,2 mm
Varren \varnothing D_s h6	10 mm
Sisä- \varnothing d_1	7,4 mm
enimmäistyöstösyvyys S_{max}	1,6 mm
Kokonaispituus L_{ges}	57,2 mm
pienin poraus- \varnothing D	10,6 mm
levytyypille	03

Sisäjähdytys	ei
Jyrsinmateriaali	Teräs
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Pyöröjyrsin

Tarvikkeet

Kääntöteräruuvisarja 10 osaa	219820
------------------------------	--------