

Garant**Pyöröjyrsin (ilman teriä), Kova-metalli, Tyyppi: 11XL****Tilaustiedot**

Tilausnumero	217405 11XL
GTIN	4045197216922
Tuoteluokka	21Q

Kuvaus**Malli:**

Nro 217400, koot 8 ja 11, sekä nro 217405, koko 11L, ilman sisäjähdytystä.

Työkalun vaihto: PowerCard

Sisäjähdytys: kyllä

levytyypille: 03

pienin poraus- \varnothing D: 10,6 mm

Sisä- \varnothing d_1 : 8 mm

enimmäistyöstösyvyys S_{max} : 1,25 mm

Kokonaispituus L_{ges} : 77,66 mm

Varren \varnothing D_s h6: 8 mm

Tekninen kuvaus

varren malli	- lieriömäinen
Varren \varnothing D_s h6	8 mm
Sisä- \varnothing d_1	8 mm
pienin poraus- \varnothing D	10,6 mm
Kokonaispituus L_{ges}	77,66 mm
Kiinnitysruuvi-sarja	219820 (6 IP; 0,6 Nm)
enimmäistyöstösyvyys S_{max}	1,25 mm
levytyypille	03
Sisäjähdytys	kyllä

Kierteen syvyys	40 mm
Jyrsinmateriaali	Kova-metalli
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Pyöröjyrsin

Tarvikkeet

Kääntöteräruuvisarja 10 osaa	219820
------------------------------	--------