

Garant**Pyöröjyrsin (ilman teriä), Kova-metalli, Tyyppi: 20L****Tilaustiedot**

Tilausnumero	217405 20L
GTIN	4045197216939
Tuoteluokka	21Q

Kuvaus**Malli:**

Nro 217400, koot 8 ja 11, sekä nro 217405, koko 11L, ilman sisäjähdytystä.

Työkalun vaihto: PowerCard

Sisäjähdytys: kyllä

levytyypille: 02

pienin poraus- \varnothing D: 17,5 mm

Sisä- \varnothing d_1 : 12,2 mm

enimmäistyöstösyvyys S_{max} : 2,6 mm

Ulkoneman pituus L_1 : 63,7 mm

Kokonaispituus L_{ges} : 108,7 mm

Tekninen kuvaus

pienin poraus- \varnothing D	17,5 mm
Sisä- \varnothing d_1	12,2 mm
Varren \varnothing D_s h6	12 mm
varren malli	Weldon
Kokonaispituus L_{ges}	108,7 mm
Kiinnitysruuvi-sarja	219821 (15 IP; 3,0 Nm)
enimmäistyöstösyvyys S_{max}	2,6 mm
Ulkoneman pituus L_1	63,7 mm
levytyypille	02

Sisäjähdytys	kyllä
Jyrsinmateriaali	Kova-metalli
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Pyöröjyrsin

Tarvikkeet

Kääntöteräruuvisarja 10 osaa	219821
------------------------------	--------