

Garant**Pyöröjyrsin (ilman teriä), Teräs, Tyyppi: 20****Tilaustiedot**

Tilausnumero	217400 20
GTIN	4045197216885
Tuoteluokka	21Q

Kuvaus**Malli:**

Nro 217400, koot 8 ja 11, sekä nro 217405, koko 11L, ilman sisäjähdytystä.

Työkalun vaihto: PowerCard

Sisäjähdytys: kyllä

levytyypille: 02

pienin poraus- \varnothing D: 17,5 mm

Sisä- \varnothing d_1 : 12,2 mm

enimmäistyöstösyvyys S_{max} : 2,6 mm

Ulkoneman pituus L_1 : 28,7 mm

Kokonaispituus L_{ges} : 74,05 mm

Tekninen kuvaus

Ulkoneman pituus L_1	28,7 mm
Sisä- \varnothing d_1	12,2 mm
varren malli	Weldon
Kokonaispituus L_{ges}	74,05 mm
Varren $\varnothing D_5$ h6	12 mm
enimmäistyöstösyvyys S_{max}	2,6 mm
Kiinnitysruuvi-sarja	219821 (15 IP; 3,0 Nm)
pienin poraus- \varnothing D	17,5 mm
levytyypille	02

Sisäjähdytys	kyllä
Jyrsinmateriaali	Teräs
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Pyöröjyrsin

Tarvikkeet

Kääntöteräruuvisarja 10 osaa	219821
------------------------------	--------