

Garant**Jyrsinterä 60°, HB7720, Nousu: 2mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	217285 2
GTIN	4045197216809
Tuoteluokka	21C

Kuvaus**Huomautus:**

Kun kääntöterillä on **korjattu profiili**, ohjelmoitavan halkaisijan korjaamista ei tarvita. Tästä syystä teriä voidaan käyttää vain määritetyille kierteille.

Käytettäessä pyöröjyrsintä nro 217252 koko 18L ja 18XL voidaan osaprofiiliterää nro 217281 koko 1–4 käyttää enintään nousulle 3,0.

Tekninen kuvaus

Syvyys t	1,159 mm
kierteelle ≥	M33×2
Terien mitoitus	Täysprofiili
Ulko-Ø D	26 mm
Lastu-urien määrä	6
Kierteennousu	2 mm
Käyttö	Sisäkierre

Laji	HB7720
Lastuava aine	KM
Kierretyyppi	MF
Kierretyyppi	M
Kierretyyppi	M-LH
Kierretyyppi	MF-LH
Kylkikulma	60 astetta
tyyppi	P26
Terien lkm Z	6
Leikkaussuunta	oikea ja vasen
Tuotetyyppi	Leikkuupala uran pyöröjysintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	soveltuu	500 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	400 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	250 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	250 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	180 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	120 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	120 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu	100 m/min	P
Teräs < 55 HRC	soveltuu	60 m/min	H
Teräs < 60 HRC	soveltuu	45 m/min	H
Teräs < 65 HRC	soveltuu	35 m/min	H
Teräs < 67 HRC	soveltuu	30 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	120 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	soveltuu	120 m/min	M

Ti > 850 N/mm ²	soveltuu	80 m/min	S
GG(G)	soveltuu	180 m/min	K
Uni	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	soveltuu		