

**Garant****Jyrsinterä 55°, HB7720, Kierrettä/ tuuma: 19****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 217288 19     |
| GTIN         | 4045197543028 |
| Tuoteluokka  | 21C           |

**Kuvaus****Tekninen kuvaus**

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Syvyys t          | 0,87 mm      |
| Kierrettä/ tuuma  | 19           |
| Terien mitoitus   | Täysprofiili |
| Ulko-Ø D          | 9,6 mm       |
| Lastu-urien määrä | 3            |
| Kierteennousu     | 1,3 mm       |
| Käyttö            | Sisä ja ulko |
| Laji              | HB7720       |
| Lastuava aine     | KM           |
| Kierretyyppi      | BSW-LH       |
| Kierretyyppi      | G            |

|                |                                  |
|----------------|----------------------------------|
| Kierrettyyppi  | G-LH                             |
| Kierrettyyppi  | BSW                              |
| Kylkikulma     | 55 astetta                       |
| tyyppi         | P12                              |
| Terien lkm Z   | 3                                |
| Leikkaussuunta | oikea ja vasen                   |
| Tuotetyyppi    | Leikkuupala uran pyöröjyrsintään |

## Käyttäjätiedot

|                                | Sopivuus | V <sub>c</sub> | ISO-koodi |
|--------------------------------|----------|----------------|-----------|
| Alumiinimuovit                 | soveltuu | 500 m/min      | N         |
| Alumiini<br>(lyhytlastuinen)   | soveltuu | 400 m/min      | N         |
| Alu > 10% Si                   | soveltuu | 250 m/min      | N         |
| Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>  | soveltuu | 250 m/min      | P         |
| Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>  | soveltuu | 180 m/min      | P         |
| Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>  | soveltuu | 120 m/min      | P         |
| Teräs < 1100 N/mm <sup>2</sup> | soveltuu | 120 m/min      | P         |
| Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup> | soveltuu | 100 m/min      | P         |
| Teräs < 55 HRC                 | soveltuu | 60 m/min       | H         |
| Teräs < 60 HRC                 | soveltuu | 45 m/min       | H         |
| Teräs < 65 HRC                 | soveltuu | 35 m/min       | H         |
| Teräs < 67 HRC                 | soveltuu | 30 m/min       | H         |
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>   | soveltuu | 120 m/min      | M         |
| INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>   | soveltuu | 120 m/min      | M         |
| Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>     | soveltuu | 80 m/min       | S         |
| GG(G)                          | soveltuu | 180 m/min      | K         |
| Uni                            | soveltuu |                |           |
| märkä enintään                 | soveltuu |                |           |

kuiva

soveltuu