

**Garant**
**Pyöröjyrsin (ilman teriä), Teräs, Tyyppi: 25**

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	217400 25
GTIN	4045197216892
Tuoteluokka	21Q

**Kuvaus**
**Malli:**

Nro 217400, koot 8 ja 11, sekä nro 217405, koko 11L, ilman sisäjähdytystä.

Työkalun vaihto: PowerCard

Sisäjähdytys: kyllä

levytyypille: 01

pienin poraus- $\varnothing$  D: 23 mm

Sisä- $\varnothing$   $d_1$ : 16 mm

enimmäistyöstösyvyys  $S_{max}$ : 3,45 mm

Ulkoneman pituus  $L_1$ : 38,5 mm

Kokonaispituus  $L_{ges}$ : 87 mm

**Tekninen kuvaus**

Kokonaispituus $L_{ges}$	87 mm
varren malli	Weldon
enimmäistyöstösyvyys $S_{max}$	3,45 mm
pienin poraus- $\varnothing$ D	23 mm
Varren $\varnothing$ $D_5$ h6	16 mm
Kiinnitysruuvi-sarja	219822 (20 IP, 5,0 Nm)
Ulkoneman pituus $L_1$	38,5 mm
Sisä- $\varnothing$ $d_1$	16 mm
levytyypille	01

Sisäjähdytys	kyllä
Jyrsinmateriaali	Teräs
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Pyöröjyrsin

---

## Tarvikkeet

Kääntöteräruuvisarja 10 osaa	219822
------------------------------	--------