

Garant
Pyöröjyrsin (ilman teriä), Kova-metalli, Tyyppi: 25XL

Tilaustiedot

Tilausnumero	217405 25XL
GTIN	4045197216953
Tuoteluokka	21Q

Kuvaus
Malli:

Nro 217400, koot 8 ja 11, sekä nro 217405, koko 11L, ilman sisäjähdytystä.

Työkalun vaihto: PowerCard

Sisäjähdytys: kyllä

levytyypille: 01

pienin poraus-Ø D: 23 mm

Sisä-Ø d₁: 16 mm

enimmäistyöstösyvyys S_{max}: 3 mm

Kokonaispituus L_{ges}: 148,58 mm

Varren Ø D_s h₆: 16 mm

Tekninen kuvaus

Kiinnitysruuvi-sarja	219822 (20 IP, 5,5 Nm)
varren malli	- lieriömäinen
enimmäistyöstösyvyys S _{max}	3 mm
Varren Ø D _s h ₆	16 mm
Kokonaispituus L _{ges}	148,58 mm
Sisä-Ø d ₁	16 mm
pienin poraus-Ø D	23 mm
levytyypille	01
Sisäjähdytys	kyllä
Kierteen syvyys	76,25 mm

Jyrsinmateriaali	Kova-metalli
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Pyöröjyrsin

Tarvikkeet

Kääntöteräruuvisarja 10 osaa	219822
------------------------------	--------