

Garant**Pyöröjyrsin (ilman teriä), Teräs, Tyyppi: 25L****Tilaustiedot**

Tilausnumero	217400 25L
GTIN	4045197216908
Tuoteluokka	21Q

Kuvaus**Malli:**

Nro 217400, koot 8 ja 11, sekä nro 217405, koko 11L, ilman sisäjähdytystä.

Työkalun vaihto: PowerCard

Sisäjähdytys: kyllä

levytyypille: 01

pienin poraus- \varnothing D: 23 mm

Sisä- \varnothing d_1 : 16 mm

enimmäistyöstösyvyys S_{max} : 3,45 mm

Ulkoneman pituus L_1 : 67,5 mm

Kokonaispituus L_{ges} : 116 mm

Tekninen kuvaus

Varren \varnothing D_s h6	16 mm
Sisä- \varnothing d_1	16 mm
Kokonaispituus L_{ges}	116 mm
Kiinnitysruuvi-sarja	219822 (20 IP, 5,0 Nm)
enimmäistyöstösyvyys S_{max}	3,45 mm
varren malli	Weldon
Ulkoneman pituus L_1	67,5 mm
pienin poraus- \varnothing D	23 mm
levytyypille	01

Sisäjähdytys	kyllä
Jyrsinmateriaali	Teräs
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Pyöröjyrsin

Tarvikkeet

Kääntöteräruuvisarja 10 osaa	219822
------------------------------	--------