

Garant**Jyrsinterä 55°, HB7720, Kierrettä/ tuuma: 11****Tilaustiedot**

Tilausnumero	217295 11
GTIN	4045197445490
Tuoteluokka	21C

Kuvaus**Malli:**

> 1 tuuman kierteille.

Tekninen kuvaus

Kierrettä/ tuuma	11
Syvyys t	1,478 mm
Terien mitoitus	Täysprofiili
Ulko-Ø D	26 mm
Lastu-urien määrä	6
Kierteennousu	2,309 mm
Käyttö	Sisä ja ulko
Laji	HB7720
Lastuava aine	KM

Kierretyyppi	BSW-LH
Kierretyyppi	BSW
Kierretyyppi	G-LH
Kierretyyppi	G
Kylkikulma	55 astetta
tyyppi	P26
Terien lkm Z	6
Leikkaussuunta	oikea ja vasen
Tuotetyyppi	Leikkuupala uran pyöröjyrsintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	soveltuu	500 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	400 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	250 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	250 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	180 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	120 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	120 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu	100 m/min	P
Teräs < 55 HRC	soveltuu	60 m/min	H
Teräs < 60 HRC	soveltuu	45 m/min	H
Teräs < 65 HRC	soveltuu	35 m/min	H
Teräs < 67 HRC	soveltuu	30 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	120 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	soveltuu	120 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	soveltuu	80 m/min	S
GG(G)	soveltuu	180 m/min	K

Uni	soveltuu
märkä enintään	soveltuu
kuiva	soveltuu