

**Garant****Tasojyrsimet, 45°, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 100/12mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	214400 100/12
GTIN	4045197131836
Tuoteluokka	210

**Kuvaus****Malli:**

Suuri terien lukumäärä, paras tuottavuus. Positiivisen teräasennon ansiosta lastuaa kevyesti ja vähällä teholla.

**Etu:****Korkea tuottavuus:**

- Suuri lastuamisnopeus.
- Suuret syöttönopeudet.
- Lyhyet työstöajat.

**Huomautus:**

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro **211750 koko 1,5** käytetään terän nro **674252 koko 8IP** kanssa.

**Tekninen kuvaus**

Ø D <sub>3</sub>	108 mm
Sopiva kääntöterä	SD.. 0903
Kääntöterä-ruuvisarja	219809 (8IP; 1,5 Nm)

Kiinnitysreiän $\emptyset$	32 mm
Terän $\emptyset D_c$	100 mm
Kokonaispituus $L_{ges}$	50 mm
suurin ulko- $\emptyset D_{max}$	108,2 mm
Terien lkm Z	12
Pyöröporausjyrsintä $\emptyset D_{min}$	208 mm
Pyöröporausjyrsintä $\emptyset D_{max}$	214 mm
Porrastuspituus L kun $\alpha_{max}$	97,5 mm
Porrastuskulma $\alpha_{max}$	0,29 mm
Pyöröporausjyrsintä $a_p$	1,5 mm
varren malli	reiällä
Asetuskulma $\kappa$	45 astetta
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsimet
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Sisäjähdytys	kyllä
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Tasojyrsin

## Tarvikkeet

PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 8IP	674252 8IP
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 1,5 Nm	211750 1,5
Kääntöteräruuvisarja 10 osaa	219809