

Garant**SDHT 0903 AEEN, HB7710, Tyyppi: GG**

Tilaustiedot

Tilausnumero	214470 GG
GTIN	4045197319555
Tuoteluokka	21A

Kuvaus

Malli:

- Kääntöterät suurille lastuamis- ja syöttönopeuksille.
- Tarkkuussinrattuja ja hiottuja parhaan pinnanlaadun aikaansaamiseksi.
- Hienorakeinen koostumus - suuri sitkeys ja kulutuksenkestävyys.

Huomautus:

Ohjelastuamisarvot $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p\max} = 3 \text{ mm}$.

Syöttö f_z / hammas: 0,17 mm

Tekninen kuvaus

Syöttö f_z / hammas	0,17 mm
tyyppi	GG
ISO-koodi-kääntöterä	SDHT 0903 AEEN
Laji	HB7710
Lastuava aine	KM
Vaihtojen/terien lukumäärä	4

Tuotetyyppi

Kääntöterä jysintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
GG(G)	soveltuu	235 m/min	K
kuiva	soveltuu		