

Garant**Aluking-taso-/kulmajyrsin 90° HPC, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 100/6mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	214515 100/6
GTIN	4045197610706
Tuoteluokka	21P

Kuvaus**Malli:**

Tangentiaalinen taso- / kulmajyrsin **tasaa 90°:n kulmiin**. Erittäin tarkka jyrsintäjälki pystysuunnassa säädettävillä terillä. Kääntöterät kiinnitetään tarkasti oikeaan asentoon kiristyspulteilla.

Tekninen kuvaus

Säätöruuvi	219892
Sopiva kääntöterä	BG.. 15L5..
Kiinnityspultit	219893
Pulttikiinnitysruuvi	219894 (AV 3, 5,0 Nm)
Kokonaispituus L _{ges}	50 mm
KiinnitysreiänØ	32 mm
Terän Ø D _c	100 mm
Säädettävät terät	2

Terien lkm Z	6
varren malli	reiällä
Asetuskulma κ	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä
Terien jako	epätasainen
Sisäjäähdytys	kyllä
Lastuamisstrategia	HPC
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

Tarvikkeet

Kiinnityspultit	219893
Säätöruuvi	219892
Pulttikiinnitysruuvi	219894