

**Kulmajyrsin 90° MEC11T, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 50/5mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	227310 50/5
GTIN	4960664437481
Tuoteluokka	250

**Kuvaus****Kuvaus:**

MEC11T-jyrsintyyppissä suurempi vakaus alhaisemman terämäärän ansiosta kuin MECX:ssä. Se mahdollistaa lisäsyötöt hammasta kohden.

**Tekninen kuvaus**

KiinnitysreiänØ	22 mm
Sopiva kääntöterä	BD.. 11T3
enimmäistyöstösyvyys $a_{p \max}$	10 mm
Terän Ø $D_c$	50 mm
Kääntöterän ruuvi	229708 (T8; 1,2 Nm)
Kokonaispituus $L_{ges}$	40 mm
Terien lkm Z	5
Porrastuskulma $\alpha_{\max}$	0,27 astetta
Porrastuspituus L kun $\alpha_{\max}$	43 mm

Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\min}$	94 mm
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\max}$	98 mm
$\varnothing D_3$	44 mm
varren malli	reiällä
Asetuskulma $\kappa$	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsimet
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

## Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	229708
----------------	--------