


Garant**SDMX 0903 AFEN, HB7525, Tyyppi: ST900****Tilaustiedot**

Tilausnumero	214477 ST900
GTIN	4045197554406
Tuoteluokka	21A

Kuvaus**Malli:**

- Kääntöterät suurille lastuamis- ja syöttönopeuksille.
- Tarkkuussinrattuja ja hiottuja parhaan pinnanlaadun aikaansaamiseksi.
- Hienorakeinen koostumus - suuri sitkeys ja kulutuksenkestävyys.

Huomautus:

Ohjelastuamisarvot $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p\max} = 3 \text{ mm}$.

Syöttö f_z / hammas: 0,14 mm

Tekninen kuvaus

Syöttö f_z / hammas	0,14 mm
tyyppi	ST900
ISO-koodi-kääntöterä	SDMX 0903 AFEN
Laji	HB7525
Lastuava aine	KM
Vaihtojen/terien lukumäärä	4

Tuotetyyppi

Kääntöterä jysintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	360 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	255 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	215 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	sopii rajoituksin	190 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	sopii rajoituksin	170 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	230 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	150 m/min	M
GG(G)	sopii rajoituksin	160 m/min	K
Uni	soveltuu		
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		
märkä vähintään	soveltuu		
kuiva	soveltuu		
ilma	soveltuu		