




Kulmajyrsin 90° MEC11T, weldonvarsi, Ø D / Terien lkm Z: 20/3Lmm



Tilaustiedot

Tilausnumero	227305 20/3L
GTIN	4960664406531
Tuoteluokka	250

Kuvaus

Kuvaus:

MEC11T-jyrsintyyppissä suurempi vakaus alhaisemman terämäärän ansiosta kuin MECX:ssä. Se mahdollistaa lisäsyötöt hammasta kohden.

Tekninen kuvaus

Sopiva kääntöterä	BD.. 11T3
enimmäistyöstösyvyys $a_{p\ max}$	10 mm
Ulkoneman pituus L_1	26 mm
Kääntöterän ruuvi	229708 (T8; 1,2 Nm)
Terän Ø D_c	20 mm
Kokonaispituus L_{ges}	68 mm
Varren Ø D_s h6	16 mm
Terien lkm Z	3
Porrastuspituus L kun α_{max}	13 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø D_{max}	38 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø D_{min}	34 mm
Porrastuskulma α_{max}	0,88 astetta
Ø D_3	14 mm

varren malli	weldonvarsi
Asetuskulma κ	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsimet
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	229708
----------------	--------