



Akkukäyttöinen iskuporaruuvain, Tyyppi: M18BPD4



Tilaustiedot

Tilausnumero	070110 M18BPD4
GTIN	4002395004881
Tuoteluokka	03L

Kuvaus

Malli:

- Tehokas akkukäyttöinen 2-vaihteinen iskuporaruuvain, jossa monivaiheinen vääntömomentin säätö.
- REDLITHIUM-ION™ Red Li-ioniakut, joissa yksittäisten kennojen valvonta ja kapasiteettinäyttö.
- Kestävä metallinen vaihteistokotelo, pitkä käyttöikä.
- FIXTEC-metallipikakiinnitysporaistukka, karalukitus.
- Kädensijan Softgrip-pinnoite tuntuu mukavalta käytössä.
- Työskentelyalueen LED-valaistus.
- Harjaton POWERSTATE™-moottori (ei kokoa M18BPD4) erittäin tehokkaaseen työstöön. Vähäinen kuluminen ja jopa 10-kertainen elinikä vakiomallisiin DC-moottoreihin verrattuna.
- REDLINK PLUS™ -elektronikka – ylikuormitusuoja ja tehonhallinta.

Vähän huoltoa tarvitseva 4-napainen DC-moottori.

Etu:

Harjaton POWERSTATE™-moottori.

Toimituksen sisältö:

Sisältää 2 litiumioniakkua, laturin, kuljetuslaukun (HD-Box) ja vyöpidikkeen.

Huomautus:

Sopivat akut ja laturit löytyvät alkaen numeroista 073814 – 073816, 073827 ja 073840.
Sopiva Bluetooth-seurantamoduuli löytyy numerolla 070103 BTT-1.

Tekninen kuvaus

akun jännite	18 V
Akkutyyppi	Litiumioni
Valmistajamerkintä	M18BPD-402X
Enimmäisvärinä EN-normin mukaan iskuporatoiminnolla	13 m/s ²
enimmäiskierrosluku 2. vaihde	1800 min ⁻¹
sopiva akku – toimittaja/akkutyyppi/jännite	Milwaukee tyyppi B 18 V
Pikakiinnitysholkki kiinnitysalue	1,5 - 13 mm
Kierukkaporan enimmäis-Ø, teräs	13 mm
kierukkaporan enimmäis-Ø, puu	38 mm
Akkukapasiteetti	4 Ah
enimmäiskierrosluku 1. vaihde	0 - 450 min ⁻¹
kierukkaporan enimmäis-Ø, betoni	16 mm
Suurin kiristysmomentti	60 Nm
Enimmäisvärinä EN-normin mukaan ilman iskuporatoimintoa	0,95 m/s ²
Pakkaus	Järjestelmälaukku (HD = Heavy Duty)
Sisältyvien akkujen lukumäärä	2
Moottorin rakenne	4-napainen
Tyypillinen käyttö	Strong
Paino	2,1 kg
Energiansyöttö	Akkukäyttöinen
soveltuu materiaalille	Betoni
soveltuu materiaalille	kivi
soveltuu materiaalille	Muuri
Tuotetyyppi	Iskuporaruuvain

Tarvikkeet

Li-ionijärjestelmä M18B5 Akkutyyppi MB18	073816 MB18
Akun latauslaite Tyyppe M1218FC	073840 M1218FC
Akun latauslaite Tyyppe M1218C	073840 M1218C