

**Garant****Aluking-taso-/kulmajyrsin 90° HPC, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 40/2mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	214515 40/2
GTIN	4045197610669
Tuoteluokka	21P

**Kuvaus****Malli:**

Tangentiaalinen taso- / kulmajyrsin **tasaa 90°:n kulmiin**. Erittäin tarkka jyrsintäjälki pystysuunnassa säädettävillä terillä. Kääntöterät kiinnitetään tarkasti oikeaan asentoon kiristyspulteilla.

**Tekninen kuvaus**

KiinnitysreiänØ	16 mm
Sopiva kääntöterä	BG.. 15L5..
Terän Ø D <sub>c</sub>	40 mm
Kokonaispituus L <sub>ges</sub>	40 mm
Pulttikiinnitysruuvi	219894 (AV 3, 5,0 Nm)
Kiinnityspultit	219893
Terien lkm Z	2
varren malli	reiällä
Asetuskulma κ	90 astetta

Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä
Terien jako	epätasainen
Sisäjäähdytys	kyllä
Lastuamisstrategia	HPC
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

---

## Tarvikkeet

Pulttikiinnitysruuvi	219894
Säätöruuvi	219892
Kiinnityspultit	219893