

**Kulmajyrsin 90° MEC11T, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 63/6mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	227310 63/6
GTIN	4960664437504
Tuoteluokka	250

**Kuvaus****Kuvaus:**

MEC11T-jyrsintyyppissä suurempi vakaus alhaisemman terämäärän ansiosta kuin MECX:ssä. Se mahdollistaa lisäsyötöt hammasta kohden.

**Tekninen kuvaus**

Kokonaispituus $L_{ges}$	40 mm
Terän Ø $D_c$	63 mm
Sopiva kääntöterä	BD.. 11T3
enimmäistyöstösyvyys $a_{p\ max}$	10 mm
KiinnitysreiänØ	22 mm
Kääntöterän ruuvi	229708 (T8; 1,2 Nm)
Terien lkm Z	6
Porrastuskulma $\alpha_{max}$	0,2 astetta
Porrastuspituus L kun $\alpha_{max}$	56 mm

Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\min}$	120 mm
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\max}$	124 mm
$\varnothing D_3$	57 mm
varren malli	reiällä
Asetuskulma $\kappa$	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsimet
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

## Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	229708
----------------	--------