

**Garant****Aluking-taso-/kulmajyrsin 90° HPC, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 125/8mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	214515 125/8
GTIN	4045197610713
Tuoteluokka	21P

**Kuvaus****Malli:**

Tangentiaalinen taso- / kulmajyrsin **tasaa 90°:n kulmiin**. Erittäin tarkka jyrsintäjälki pystysuunnassa säädettävillä terillä. Kääntöterät kiinnitetään tarkasti oikeaan asentoon kiristyspulteilla.

**Tekninen kuvaus**

Pulttikiinnitysruuvi	219894 (AV 3, 5,0 Nm)
Sopiva kääntöterä	BG.. 15L5..
KiinnitysreiänØ	40 mm
Terän Ø D <sub>c</sub>	125 mm
Säätöruuvi	219892
Kokonaispituus L <sub>ges</sub>	63 mm
Kiinnityspultit	219893
Säädettävät terät	2

Terien lkm Z	8
varren malli	reiällä
Asetuskulma κ	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä
Terien jako	epätasainen
Sisäjähdytys	kyllä
Lastuamisstrategia	HPC
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

## Tarvikkeet

Kiinnityspultit	219893
Pulttikiinnitysruuvi	219894
Säätöruuvi	219892