

**BDMT 11T304 ER-JS, CA6535, Tyyppi: S****Tilaustiedot**

Tilausnumero	227362 S
GTIN	4960664686193
Tuoteluokka	25A

Kuvaus**Huomautus:**

Ohjelastuamisarvot arvolle $a_e = 0,3 \times D$. Tarkka 90° $a_p = 5,5$ mm:iin saakka.

Nirkon säde: 0,4 mm

Syöttö f_z / hammas: 0,06 – 0,1 mm

Tekninen kuvaus

Syöttö f_z / hammas	0,06 – 0,1 mm
tyyppi	S
Nirkon säde	0,4 mm
ISO-koodi-kääntöterä	BDMT 11T304 ER-JS
Laji	CA6535
Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	240 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	soveltuu	220 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	soveltuu	30 m/min	S
märkä enintään	sopii rajoituksin		
märkä vähintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		
ilma	soveltuu		