



Kulmajyrsin 90° MECH11, weldonvarsi, Ø D / Zeff: 40/4mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	227453 40/4
GTIN	4960664526345
Tuoteluokka	250

Kuvaus

Malli:

Uritetut käanttöterät vähentävät lastuamisvoimaa ja tärinää. Suurempia lastuamisleveyksiä saavutetaan a_e samalla lastuamissyvyydellä a_p . Suuri tuottavuus mahdollinen myös heikkotehoisissa koneissa.

Tekninen kuvaus

Kääntöterän ruuvi	229708 (T8; 1,2 Nm)
enimmäistyöstösyvyys $a_{p \max}$	55 mm
Terän Ø D_c	40 mm
Kokonaispituus L_{ges}	126 mm
ISO-koodi-kääntöterä	BDMT 11T308
Sopiva kääntöterä	BDMT 11T308
Ulkoneman pituus L_1	64 mm
Varren Ø D_s h6	32 mm
vaikuttava terien lukumäärä Z_{eff}	4
Kääntöterien lukumäärä	24
varren malli	weldonvarsi
Asetuskulma κ	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä

Sisäjäähdytys

kyllä

Tuotetyyppi

Kulmajyrsin

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi

229708