

**Kulmajyrsin 90° MEC11T, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 80/7mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	227310 80/7
GTIN	4960664449002
Tuoteluokka	250

Kuvaus**Kuvaus:**

MEC11T-jyrsintyyppissä suurempi vakaus alhaisemman terämäärän ansiosta kuin MECX:ssä. Se mahdollistaa lisäsyötöt hammasta kohden.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus L_{ges}	50 mm
Sopiva kääntöterä	BD.. 11T3
Kääntöterän ruuvi	229708 (T8; 1,2 Nm)
Terän Ø D_c	80 mm
KiinnitysreiänØ	27 mm
enimmäistyöstösyvyys $a_{p\ max}$	10 mm
Terien lkm Z	7
Porrastuskulma α_{max}	0,16 astetta
Porrastuspituus L kun α_{max}	73 mm

Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\min}$	154 mm
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\max}$	158 mm
$\varnothing D_3$	74 mm
varren malli	reiällä
Asetuskulma κ	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsimet
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	229708
----------------	--------