


Garant**BGHX 15L5 PCFR, HU7810, Tyyppi: ALU****Tilaustiedot**

Tilausnumero	214525 ALU
GTIN	4045197608130
Tuoteluokka	21B

Kuvaus**Malli:**

Tarkkuushiotut kovametalliset käanttöerät, soveltuvat etenkin ohutseinämäisille alumiinimateriaaleille.

Huomautus:

Ohjelastuamisarvot arvoille $a_e = 1 \times D / a_p = 5 \text{ mm}$, $a_{p \text{ max}} = 10 \text{ mm}$.

Syöttö f_z / hammas: 0,25 mm

Tekninen kuvaus

tyyppi	ALUM.
Syöttö f_z / hammas	0,25 mm
ISO-koodi-käanttöerä	BGHX 15L5 PCFR
Laji	HU7810
Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Käanttöerä jrsintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	soveltuu	750 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	750 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	300 m/min	N
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	soveltuu		