

Garant**Jyrsinterä 90°, HB7720, suurin jyrsintäsyvyys S_{max}: 1,5mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	217490 1,5
GTIN	4045197217479
Tuoteluokka	21C

Tekninen kuvaus

suurin jyrsintäsyvyys S _{max}	1,5 mm
Terän paksuus E	3 mm
Terien lkm Z	3
tyyppi	03
Ulko-Ø D	10,6 mm
Laji	HB7720
Tuotetyyppi	Leikkuupala uran pyöröjyrsintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	soveltuu	600 m/min	N

Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	500 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	400 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	260 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	220 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	180 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	100 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu	80 m/min	P
Teräs < 55 HRC	sopii rajoituksin	60 m/min	H
Teräs < 60 HRC	sopii rajoituksin	45 m/min	H
Teräs < 65 HRC	sopii rajoituksin	35 m/min	H
Teräs < 67 HRC	sopii rajoituksin	30 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	130 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	120 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	soveltuu	100 m/min	S
GG(G)	sopii rajoituksin	120 m/min	K
Uni	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		