

Garant

Jyrsinterä lukkorengasurille, ilman reunaviistettä, HB7720, Nimellismitta, renkaan paksuus: 1,1mm

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	217458 1,1
GTIN	4045197217257
Tuoteluokka	21C

Tekninen kuvaus

Uran leveys W $-0,03$	1,18 mm
Syvyys t	0,9 mm
Nimellismitta, renkaan paksuus	1,1 mm
Säde R	0,3 mm
Laji	HB7720
Ulko-Ø D	17,5 mm
Paksuus E	3,5 mm
tyyppi	02
Terien lkm Z	3
Tuotetyyppi	Leikkuupala uran pyöröjyrsintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	soveltuu	600 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	500 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	400 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	260 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	220 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	180 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	100 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu	80 m/min	P
Teräs < 55 HRC	soveltuu	60 m/min	H
Teräs < 60 HRC	soveltuu	45 m/min	H
Teräs < 65 HRC	soveltuu	35 m/min	H
Teräs < 67 HRC	soveltuu	30 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	130 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	soveltuu	120 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	soveltuu	100 m/min	S
GG(G)	soveltuu	120 m/min	K
Uni	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	soveltuu		