



## Kulmajyrsin 90° MECH11, weldonvarsi, Ø D / Zeff: 50/4mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	227453 50/4
GTIN	4960664526369
Tuoteluokka	250

### Kuvaus

#### Malli:

Uritetut kääntöterät vähentävät lastuamisvoimaa ja tärinää. Suurempia lastuamisleveyksiä saavutetaan  $a_e$  samalla lastuamissyvyydellä  $a_p$ . Suuri tuottavuus mahdollinen myös heikkotehoisissa koneissa.

### Tekninen kuvaus

Varren Ø $D_s$ h6	40 mm
Kokonaispituus $L_{ges}$	147 mm
vaikuttava terien lukumäärä $Z_{eff}$	4
ISO-koodi-kääntöterä	BDMT 11T308
enimmäistyöstösyvyys $a_{p\ max}$	64 mm
Kääntöterän ruuvi	229708 (T8; 1,2 Nm)
Sopiva kääntöterä	BDMT 11T308
Ulkoneman pituus $L_1$	75 mm
Terän Ø $D_c$	50 mm
Kääntöterien lukumäärä	28
varren malli	weldonvarsi
Asetuskulma $\kappa$	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä

Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kulmajyrin

---

## Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	229708
----------------	--------