

**Kulmajyrsin 90° MEC11T, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 100/9mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	227310 100/9
GTIN	4960664489336
Tuoteluokka	250

Kuvaus**Kuvaus:**

MEC11T-jyrsintyyppissä suurempi vakaus alhaisemman terämäärän ansiosta kuin MECX:ssä. Se mahdollistaa lisäsyötöt hammasta kohden.

Tekninen kuvaus

enimmäistyöstösyvyys $a_{p \max}$	10 mm
Kiinnitysreiän Ø	32 mm
Kääntöterän ruuvi	229708 (T8; 1,2 Nm)
Kokonaispituus L_{ges}	55 mm
Sopiva kääntöterä	BD.. 11T3
Terän Ø D_c	100 mm
Terien lkm Z	9
Porrastuskulma α_{\max}	0,12 astetta
Porrastuspituus L kun α_{\max}	93 mm

Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\min}$	194 mm
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\max}$	198 mm
$\varnothing D_3$	94 mm
varren malli	reiällä
Asetuskulma κ	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsimet
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	229708
----------------	--------