



Kulmajyrsin 90° MEC11T, Lieriövarsi., Ø D / Terien lkm Z: 40/5Lmm



Tilaustiedot

Tilausnumero	227300 40/5L
GTIN	4960664396153
Tuoteluokka	250

Kuvas

Kuvaus:

MEC11T-jyrsintyyppissä suurempi vakaus alhaisemman terämäärän ansiosta kuin MECX:ssä. Se mahdollistaa lisäsyötöt hammasta kohden.

Tekninen kuvaus

Terän Ø D _c	40 mm
Varren Ø D _s h6	32 mm
enimmäistyöstösyvyys a _{p max}	10 mm
Sopiva kääntöterä	BD.. 11T3
Kääntöterän ruuvi	229708 (T8; 1,2 Nm)
Kokonaispituus L _{ges}	150 mm
Ulkoneman pituus L ₁	50 mm
Terien lkm Z	5
Porrastuspituus L kun α _{max}	33 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø D _{max}	78 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø D _{min}	74 mm
Porrastuskulma α _{max}	0,35 astetta
Ø D ₃	34 mm

varren malli	Lieriövarsi.
Asetuskulma κ	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsimet
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	229708
----------------	--------