

**BDMT 11T308 ER-JT, PR1210, Tyyppi: GG****Tilaustiedot**

Tilausnumero	227365 GG
GTIN	4960664608980
Tuoteluokka	25A

**Kuvaus****Huomautus:**

Ohjelastuamisarvot arvolle  $a_e = 0,3 \times D$ . Tarkka  $90^\circ$   $a_p = 5,5$  mm:iin saakka.

Nirkon säde: 0,8 mm

Syöttö  $f_z$  / hammas: 0,09 – 0,16 mm

**Tekninen kuvaus**

Syöttö $f_z$ / hammas	0,09 – 0,16 mm
tyyppi	GG
Nirkon säde	0,8 mm
ISO-koodi-kääntöterä	BDMT 11T308 ER-JT
Laji	PR1210
Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	50 m/min	S
GG(G)	soveltuu	180 m/min	K
märkä enintään	sopii rajoituksin		
märkä vähintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		
ilma	soveltuu		