


**Garant****BGHX 15L5 PCTR, HB7810, Tyyppi: ALU****Tilaustiedot**

Tilausnumero	214531 ALU
GTIN	4045197675347
Tuoteluokka	21B

**Kuvaus****Malli:**

Tarkkuushiotut kovametalliset kääntöterät, soveltuvat etenkin ohutseinämäisille alumiinimateriaaleille.

**Huomautus:**

Ohjelastuamisarvot arvoille  $a_e = 1 \times D / a_p = 5 \text{ mm}$ ,  $a_{p \text{ max}} = 10 \text{ mm}$ .

Syöttö  $f_z$  / hammas: 0,25 mm

**Tekninen kuvaus**

tyyppi	ALUM.
Syöttö $f_z$ / hammas	0,25 mm
ISO-koodi-kääntöterä	BGHX 15L5 PCTR
Laji	HB7810
Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Kääntöterä jrsintään

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	$V_c$	ISO-koodi
Alumiinimuovit	soveltuu	900 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	600 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	350 m/min	N
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	soveltuu		