

**BDGT 11T308 FR-JA, GW25, Tyyppi: ALU****Tilaustiedot**

Tilausnumero	227327 ALU
GTIN	4960664457861
Tuoteluokka	25A

Kuvaus**Huomautus:**

Ohjelastuamisarvot arvolle $a_e = 0,3 \times D$. Tarkka 90° $a_p = 5,5$ mm:iin saakka.

Nirkon säde: 0,8 mm

Syöttö f_z / hammas: 0,05 – 0,33 mm

Tekninen kuvaus

tyyppi	ALUM.
Syöttö f_z / hammas	0,05 – 0,33 mm
Nirkon säde	0,8 mm
ISO-koodi-kääntöterä	BDGT 11T308 FR-JA
Laji	GW25
Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Kääntöterä jrsintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	soveltuu	700 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	500 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	250 m/min	N
märkä enintään	sopii rajoituksin		
märkä vähintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		
ilma	soveltuu		