



## Kulmajyrsin 90° MECH11, reiällä, Ø D / Z<sub>eff</sub>: 40/4mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	227455 40/4
GTIN	4960664526390
Tuoteluokka	250

### Kuvaus

#### Malli:

Uritetut kääntöterät vähentävät lastuamisvoimaa ja tärinää. Suurempia lastuamisleveyksiä saavutetaan  $a_e$  samalla lastuamissyvyydellä  $a_p$ . Suuri tuottavuus mahdollinen myös heikkotehoisissa koneissa.

### Tekninen kuvaus

ISO-koodi-kääntöterä	BDMT 11T308
Kokonaispituus $L_{ges}$	50 mm
Sopiva kääntöterä	BDMT 11T308
enimmäistyöstösyvyys $a_{p\ max}$	37 mm
Terän Ø $D_c$	40 mm
KiinnitysreiänØ	16 mm
vaikuttava terien lukumäärä $Z_{eff}$	4
Kääntöterän ruuvi	229708 (T8; 1,2 Nm)
Kääntöterien lukumäärä	16
varren malli	reiällä

Asetuskulma κ	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä
Sisäjäähdytys	ei
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

---

## Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	229708
----------------	--------