

Garant**Aluking-taso-/kulmajyrsin 90° HPC, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 63/4mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	214515 63/4
GTIN	4045197610683
Tuoteluokka	21P

Kuvaus**Malli:**

Tangentiaalinen taso- / kulmajyrsin **tasaa 90°:n kulmiin**. Erittäin tarkka jyrsintäjälki pystysuunnassa säädettävillä terillä. Kääntöterät kiinnitetään tarkasti oikeaan asentoon kiristyspulteilla.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus L_{ges}	40 mm
Pulttikiinnitysruuvi	219894 (AV 3, 5,0 Nm)
Säätöruuvi	219892
Terän Ø D_c	63 mm
KiinnitysreiänØ	22 mm
Sopiva kääntöterä	BG.. 15L5..
Kiinnityspultit	219893
Säädettävät terät	1

Terien lkm Z	4
varren malli	reiällä
Asetuskulma κ	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä
Terien jako	epätasainen
Sisäjähdytys	kyllä
Lastuamisstrategia	HPC
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

Tarvikkeet

Pulttikiinnitysruuvi	219894
Kiinnityspultit	219893
Säätöruuvi	219892