



Kulmajyrsin 90° MEC11T, weldonvarsi, Ø D / Terien lkm Z: 16/2mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	227305 16/2
GTIN	4960664406517
Tuoteluokka	250

Kuvaus

Kuvaus:

MEC11T-jyrsintyyppissä suurempi vakaus alhaisemman terämäärän ansiosta kuin MECX:ssä. Se mahdollistaa lisäsyötöt hammasta kohden.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus L_{ges}	68 mm
Ulkoneman pituus L_1	25 mm
Kääntöterän ruuvi	229708 (T8; 1,2 Nm)
enimmäistyöstösyvyys $a_{p,max}$	10 mm
Terän Ø D_c	16 mm
Sopiva kääntöterä	BD.. 11T3
Varren Ø D_s h6	16 mm
Terien lkm Z	2
Porrastuspituus L kun α_{max}	9 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø D_{max}	30 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø D_{min}	26 mm
Porrastuskulma α_{max}	1,27 astetta
Ø D_3	10 mm

varren malli	weldonvarsi
Asetuskulma κ	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsimet
Sisäjäähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	229708
----------------	--------