

**Kulmajyrsin 90° MECH11, Lieriövarsi, Ø D / Zeff: 32/2mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	227450 32/2
GTIN	4960664503759
Tuoteluokka	250

Kuvaus**Malli:**

Uritetut kääntöterät vähentävät lastuamisvoimaa ja tärinää. Suurempia lastuamisleveyksiä saavutetaan a_e samalla lastuamissyvyydellä a_p . Suuri tuottavuus mahdollinen myös heikkotehoisissa koneissa.

Tekninen kuvaus

ISO-koodi-kääntöterä	BDMT 11T308
Kokonaispituus L_{ges}	140 mm
Sopiva kääntöterä	BDMT 11T308
vaikuttava terien lukumäärä Z_{eff}	2
enimmäistyöstösyvyys $a_{p\ max}$	46 mm
Terän Ø D_c	32 mm
Varren Ø $D_s\ h6$	32 mm
Ulkoneman pituus L_1	55 mm
Kääntöterän ruuvi	229708 (T8; 1,2 Nm)
Kääntöterien lukumäärä	10
varren malli	Lieriövarsi.
Asetuskulma κ	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä

Sisäjäähdytys

kyllä

Tuotetyyppi

Kulmajyrsin

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi

229708